

Garant**Paralelni primež pritrdilno spono, Širina čeljusti: 60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967030 60
GTIN	4045197612311
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:****Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.**

Odpiranje nazaj. Iz zelo trdne litine (GG 25) s perlitsko strukturo. Dolga in zelo natančna **prizmatična precizna izvedba**. Natančno uležajeno vreteno, vreteno pokrito in zaščiteno proti umazaniji. Velika, rezkana nakovalna površina za lažja ravnalna dela. Kaljene jeklene čeljusti so brušene in jih lahko zamenjate z narebričenimi čeljustmi (glejte nadomestne čeljusti).

Uporaba:

Za pritrjevanje na delovne plošče.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	65 mm
Vpenjalno območje	0 - 53 mm
Masa	2,5 kg
Material	Litina visoke trdnosti (GG 25)
Smer odpiranja	odpiranje nazaj

Širina čeljusti	60 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Podstavna plošča za primeže	967330
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Nadomestna čeljust, par, brušena Širina čeljusti 60 mm	967045 60