

Paralelni primež LEINEN-JUNIOR, Širina čeljusti: 100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	967060 100
GTIN	2050002047457
Razred artikla	97G

Opis

Izvedba:

Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.

Odpiranje nazaj. Iz visoko trdne litine (GG 22) s perlitsko gradnjo. Dolga in zelo natančna **prizmatična precizna izvedba.**

Precizno uležajeno vreteno; vreteno v celoti pokrito, zaščiteno proti umazaniji. Lahko tekoče vreteno s trapeznim navojem (hitro odpiranje in zapiranje čeljusti). Kaljeni vpenjalni čeljusti, narebričeni/brušeni, obrnljivi in zamenljivi. Z veliko rezkano nakovalno površino. Pri uporabi vrtljive plošče art. 967070 je primež vrtljiv za 360° in ga lahko z utrjevalnim mehanizmom utrdite v vsakem položaju.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Tehnični opis

Smer odpiranja	odpiranje nazaj
Masa	12 kg
Material	Siva litina visoke trdnosti (GG 22)
Območje vpenjanja	140 mm
Vpenjalna globina	84 mm

Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	16 - 75 mm
Širina čeljusti	100 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Višinsko nastavljiva podpora za primež LEINEN-JUNIOR art. 967060 za primež vel. 100	967510 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 100 mm	967724 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 100 mm	967728 100
Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina čeljusti 100 mm	967727 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967723 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 100 mm	967722 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 100 mm	967721 100
Vrtljiva plošča za primež LEINEN-JUNIOR Širina čeljusti 100 mm	967070 100
Magnetna čeljust za primeže, parklobučevina, gladka Širina čeljusti 100 mm	967726 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967729 100
Nadomestna čeljust, par, z vijaki, obrnljiva, narebričena/brušena Širina čeljusti 100 mm	967080 100
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 100 mm	967711 100
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Podstavna plošča za primeže	967330