

**Garant****Paralelni primež z vrtljivo ploščo, Širina čeljusti: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967120 120
GTIN	4045197612564
Razred artikla	91J

**Opis****Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.**

**Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.

Z masivnimi, površinsko kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi (ni možnosti zamenjave).

**Prednosti:**

- **Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem – brez nadležnega povzročanja hrupa.**
- **Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.**
- **Zamenljiv vzvod.**
- **Vtisnjena skala širine odprtja.**

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

**Napotek:**

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967520.

**Tehnični opis**

Material	Jeklo, kovano v utopu
Smer odpiranja	odpiranje naprej

Širina čeljusti	120 mm
zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

## Pribor

Vpenjalni sistem s premično čeljustjo Širina čeljusti 120 mm	967150 120
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 120	967140 120
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Podstavna plošča za primeže	967330