


Odpri regal z nosilnimi rokami, obojestranski, Globina 2×600 mm, Širina regala: 1250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

991718 1250

GTIN

2050001760661

Razred artikla

960

Opis

Izvedba:

Nosilni stebri so iz vroče valjanih IPE-profilov IPE 120. Nosilne roke iz IPE-profilov so privijačene. Privarjene za zaščito pred izpadanjem. Nosilne roke s natičnimi zakrivljenimi konci po ponudbi.

Opis:

Mere postavitve:

število polja × medosna mera + 1 širina nosilnega stebra (64 mm).

Skupna globina = nazivna globina + 120 mm za nosilni steber oz. podstavek (velja za eno- in dvostranske regale).

Obseg dobave:

Vsi regali vključno z navpičnimi spojniki in križnimi oporami ter sidri za težka bremena za talno sidranje. **Dvostranski regal (začetni regal):** 2 obojestranska nosilna stebra s po 2 talnima policama in 8 nosilnimi rokami (= 10 skladiščnih etaž).

Lakiranje:

Nosilna stebra encijan modra RAL 5010, nosilne roke oranžna RAL 2004.

Napotek:

- **Standardno je mogoče dobaviti tudi naslednje mere: višine 2000/3000/3500 mm. Globino 750 mm. Širine 750/1000 mm.**
- **Odpri regali z nosilnimi rokami z drugimi merami in nosilnostmi po ponudbi.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Višina regala	2500 mm
Vgradna mera	1314 mm
Število regalnih polj	1
Osna mera = širina prekata	1250 mm
Širina regala	1250 mm
Število ravni	10
Število nosilnih rok, obojestransko	16
Število nosilnih stebrov regala	2
Nosilnost nosilne roke	400 kg
Višina odprtega regala z nosilnimi rokami	2500 mm
Nastavljanje višine v rastru	100 mm
Izvedba montaže	privijačene nosilne roke
Globina nosilne roke	400-600 mm
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	Globina 2×600 mm
Globina obojestransko	600 mm
Nosilnost na nosilno roko	400 kg
Nosilnost na steber vklj. s talno ravnjo	4000 kg
Vrsta izdelka	Odprti regali z nosilnimi rokami