

Garant**Paralelni primež pritrdilno spono, Širina čeljusti: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967030 80
GTIN	4045197612328
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:****Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.**

Odpiranje nazaj. Iz zelo trdne litine (GG 25) s perlitsko strukturo. Dolga in zelo natančna **prizmatična precizna izvedba.** Natančno uležajeno vreteno, vreteno pokrito in zaščiteno proti umazaniji. Velika, rezkana nakovalna površina za lažja ravnalna dela. Kaljene jeklene čeljusti so brušene in jih lahko zamenjate z narebričenimi čeljustmi (glejte nadomestne čeljusti).

Uporaba:

Za pritrjevanje na delovne plošče.

Tehnični opis

Smer odpiranja	odpiranje nazaj
Območje vpenjanja	100 mm
Masa	7 kg
Material	Litina visoke trdnosti (GG 25)
Vpenjalno območje	0 - 60 mm

Širina čeljusti	80 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Nadomestna čeljust, par, narebričena Širina čeljusti 80 mm	967040 80
Nadomestna čeljust, par, brušena Širina čeljusti 80 mm	967045 80
Podstavna plošča za primeže	967330