

Garant**Paralelni primež, Širina čeljusti: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967100 100
GTIN	4045197694157
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.**

Odpiranje naprej. S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.

Z masivnimi, površinsko kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi (ni možnosti zamenjave).

Opisno besedilo na sliki:

Stekla z zaščito pred zlomom.

Vtisnjena merilna skala.

Nastavitev vodil: vijaki za notranji 6-kotnik z medeninastimi pritisnimi ploščicami – zelo lahen tek.

Močne čeljusti za vpenjanje cevi.

Prednosti:

- **Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem – brez nadležnega hrupa.**
- **Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.**
- **Zamenljiv vzvod.**
- **natančna skala širine odprtja.**

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Napotek:

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967520.

Tehnični opis

Vpenjalna globina	65 mm
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Masa	6 kg
Material	Jeklo, kovano v utopu
Območje vpenjanja	90 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	3/4 – 1.3/4 col
Širina čeljusti	100 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967100/7110 za primež vel. 100	967520 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 100 mm	967728 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 100 mm	967721 100
Naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža vklj. s primežem Širina vpenjalnih čeljusti primeža 100 mm	967565 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 100 mm	967722 100
Podstavna plošča za primeže	967330
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967729 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967723 100
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 100	967140 100
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež , par Širina čeljusti 100 mm	967711 100
	967727 100

Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina
čeljusti 100 mm

Magnetna čeljust za primeže, parklobučevina, gladka Širina
čeljusti 100 mm

967726 100

Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna,
gladka Širina čeljusti 100 mm

967724 100