

Paralelni primež LEINEN-JUNIOR, Širina čeljusti: 125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	967060 125
GTIN	2050002047464
Razred artikla	97G

Opis

Izvedba:

Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.

Odpiranje nazaj. Iz visoko trdne litine (GG 22) s perlitsko gradnjo. Dolga in zelo natančna **prizmatična precizna izvedba.**

Precizno uležajeno vreteno; vreteno v celoti pokrito, zaščiteno proti umazaniji. Lahko tekoče vreteno s trapeznim navojem (hitro odpiranje in zapiranje čeljusti). Kaljeni vpenjalni čeljusti, narebričeni/brušeni, obrnljivi in zamenljivi. Z veliko rezkano nakovalno površino. Pri uporabi vrtljive plošče art. 967070 je primež vrtljiv za 360° in ga lahko z utrjevalnim mehanizmom utrdite v vsakem položaju.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Tehnični opis

Vpenjalna globina	88 mm
Material	Siva litina visoke trdnosti (GG 22)
Smer odpiranja	odpiranje nazaj
Masa	24 kg
Območje vpenjanja	180 mm

Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	16 - 68 mm
Širina čeljusti	125 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 125 mm	967721 125
Višinsko nastavljiva podpora za primež LEINEN-JUNIOR art. 967060 za primež vel. 125	967510 125
Vrtljiva plošča za primež LEINEN-JUNIOR Širina čeljusti 125 mm	967070 125
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 125 mm	967729 125
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 125 mm	967724 125
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 125 mm	967711 125
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 125 mm	967722 125
Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina čeljusti 125 mm	967727 125
Magnetna čeljust za primeže, parklobočevina, gladka Širina čeljusti 125 mm	967726 125
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 125 mm	967723 125
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 125 mm	967728 125
Nadomestna čeljust, par, z vijaki, obrnljiva, narebričena/brušena Širina čeljusti 125 mm	967080 125
Podstavna plošča za primeže	967330
	967702 125

Magnetne čeljusti (garnitura za primež) Širina čeljusti 125 mm
