

**Garant****Paralelni primež, Širina čeljusti: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967100 120
GTIN	4045197694164
Razred artikla	91J

**Opis****Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.**

**Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščiteni proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.

Z masivnimi, površinsko kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi (ni možnosti zamenjave).

**Opisno besedilo na sliki:**

Stekla z zaščito pred zlomom.

Vtisnjena merilna skala.

Nastavitev vodil: vijaki za notranji 6-kotnik z medenastimi pritisknimi ploščicami – zelo lahen tek.

Močne čeljusti za vpenjanje cevi.

**Prednosti:**

- **Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem – brez nadležnega hrupa.**
- **Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.**
- **Zamenljiv vzvod.**
- **natančna skala širine odprtja.**

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrtilnim materialom za montažo na delovno mizo.

**Napotek:**

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967520.

**Tehnični opis**

Masa	11 kg
Vpenjalna globina	80 mm
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Material	Jeklo, kovano v utopu
Območje vpenjanja	150 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	1 – 2.1/2 col
Širina čeljusti	120 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

## Pribor

Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967100/7110 za primež vel. 120	967520 120
Naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža vklj. s primežem Širina vpenjalnih čeljusti primeža 120 mm	967565 120
Podstavna plošča za primeže	967330
Vpenjalni sistem s premično čeljustjo Širina čeljusti 120 mm	967150 120
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 120	967140 120