


Garant

Začetni regal za težka bremena z 2 nosilnima okvirjema, Uporabna globina 1350 mm, Višina: 2500mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	993000 2500
GTIN	4045197521859
Razred artikla	91W

Opis**Izvedba:**

Nosilni okvirji iz C-profilov s širino 100 mm. Z luknjami za obešanje izvlečljivih polic v razmaku 50 mm. Z zapiralnim drogom (enojna izvlečna ključavnica), dnom glave in hrbtno ploščo (4-delno za vel. 2000, 5-delno za vel. 2500).

Uporaba:

Za opremljanje z izvlečnimi policami art. 993101, 993111 in s stranskimi stenami art. 993260, 993270, krilnimi vrati art. 993321, 993331 in električnimi rolo vrati art. 993310–993316.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

- **Zaradi varnosti je treba regal z ustreznim pritrdilnim materialom pritrditi v tla.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Nosilnost polja (posamično polje)	4000 kg
-----------------------------------	---------

Uporabna višina	2390 mm
maksimalno opremljanje z izvlečljivimi/fiksni policami	4
Višina	2500 mm
Nosilnost glavne police	500 kg
Debelina materiala	2 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	4000 kg
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Uporabna globina 1350 mm
Širina	1120 mm
Globina	1370 mm
Uporabna širina	920 mm
Uporabna globina	1350 mm
Skladiščenje palet	Vzdolžno skladiščenje palet
Vrsta izdelka	Regali za težka bremena