


## Odpri regal z nosilnimi rokami, enostranski, Globina 500 mm, Širina regala: 1250mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	991712 1250
GTIN	2050001760463
Razred artikla	960

### Opis

#### Izvedba:

Nosilni stebri so iz vroče valjanih IPE-profilov IPE 120. Nosilne roke iz IPE-profilov so privijačene. Privarjene za zaščito pred izpadanjem. Nosilne roke s natičnimi zakrivljenimi konci po ponudbi.

#### Opis:

##### Mere postavitve:

število polja × medosna mera + 1 širina nosilnega stebra (64 mm).

Skupna globina = nazivna globina + 120 mm za nosilni steber oz. podstavek (velja za eno- in dvostranske regale).

##### Obseg dobave:

Vsi regali vključno z navpičnimi spojniki in križnimi oporami ter sidri za težka bremena za talno sidranje. **Enostranski regal (začetni regal):** 2 obojestranska nosilna stebra s po 1 talno polico in 4 nosilnimi rokami (= 5 skladiščnih etaž).

##### Lakiranje:

Nosilna stebra encijan modra RAL 5010, nosilne roke oranžna RAL 2004.

##### Napotek:

- **Standardno je mogoče dobaviti tudi naslednje mere: višine 2000/3000/3500 mm. Globino 750 mm. Širine 750/1000 mm.**
- **Odpri regali z nosilnimi rokami z drugimi merami in nosilnostmi po ponudbi.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

## Tehnični opis

Število regalnih polj	1
Število nosilnih rok, enostransko	8
Višina regala	2500 mm
Širina regala	1250 mm
Število ravni	5
Osna mera = širina prekata	1250 mm
Število nosilnih stebrov regala	2
Vgradna mera	1314 mm
Nosilnost nosilne roke	400 kg
Višina odprtega regala z nosilnimi rokami	2500 mm
Nastavljanje višine v rastru	100 mm
Izvedba montaže	privijačene nosilne roke
Globina nosilne roke	400-600 mm
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	Globina 500 mm
Globina enostransko	500 mm
Nosilnost na nosilno roko	400 kg
Nosilnost na steber vklj. s talno ravnjo	2000 kg
Vrsta izdelka	Odprti regali z nosilnimi rokami