

**Delovne rokavice, par Sahara® 100, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094413 9
GTIN	4008198710097
Razred artikla	04Q

**Opis****Izvedba:**

Sahara® 100. Delovne rokavice iz bombažnega trikoja s pleteno obrobo in 3/4-prevleko iz nitrila za varno in udobno zaščito pri delih z oljnimi in mokrimi predmeti. **Oeko-Tex standard 100** in v skladu z EU 1935/2004 za **primerne za ravnanje z živili**. Posebej primerne za dala z mokrimi ali oljnimi predmeti, ključavničarska dela, vrtna dela, gradbeništvo.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Velikost rokavic	9
Oprijem v olju	zmerno
Oprijem v mokrem	zelo dobro
Brez DMF	da

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Zračnost	zmerno
Prilagodljivost	dobro
Otip	zmerno
Oznaka proizvajalca	Sahara 100
Material prevleke	Nitril
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	13
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
elektrostatična lastnost	0,9 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Nosilni material	Bombaž
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	3/4-prevleka
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	240 - 260 mm
Barva	rumen
Masa	81 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	1
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice