

RIDGID
Peddinghaus**Paralelni primež Matador, Širina čeljusti: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

967170 100

GTIN

Razred artikla

93R

Opis**Izvedba:**

- V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.
- Odpiranje naprej, z dvojnimi trapeznimi navojem.
- Proti umazaniji zaščiteno vreteno.
- Rezkane, površinsko kaljene vpenjalne čeljusti.
- Kaljena vodila z možnostjo nastavljanja.
- Merilna skala za hitro prednastavitev.
- Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Trdna izvedba.**Opisno besedilo na sliki:**

Do maks. 90 mm

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Dodatni pribor:Dodatne čeljusti, art. 967210, 967215, 967220, 967225, **od vel. 120 mm.****Napotek:**

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967530.

Tehnični opis

Smer odpiranja

odpiranje naprej

Masa	6 kg
Območje vpenjanja	125 mm
Vpenjalna globina	65 mm
Širina čeljusti	100 mm
Serijska	Matador Multiplus
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 100 mm	967722 100
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež , par Širina čeljusti 100 mm	967711 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 100 mm	967728 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 100 mm	967724 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967723 100
Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina čeljusti 100 mm	967727 100
Podstavna plošča za primeže	967330
Magnetna čeljust za primeže, parklobučevina, gladka Širina čeljusti 100 mm	967726 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967729 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 100 mm	967721 100
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250