

Garant

Rolo-vrata za priključni regal s svetlo širino polja, Uporabna globina 1350 mm, za višino regala: 2500mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	993312 2500
GTIN	4045197613400
Razred artikla	91W

Opis**Izvedba:**

Električna rolo vrata. Vodila iz prešanega aluminija, profili rolete iz z valjanjem oblikovanega aluminija brez svetlobnih zarez. Stranska vodila z dvojnimi četkastimi tesnilom. Električni pogon z radijsko krmiljenim motorjem in izklopom vrtilnega momenta, vklj. z 1-kanalnim ročnim daljinskim radijskim upravljalnikom, zaščitenim pred brizgajočo vodo. Samodejna zaustavitev z izklopom zaradi ovire.

Lakiranje:

Nosilni okvirji **vedno** svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Vgradna višina	2685 mm
za višino regala	2500 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2430
Število vključenih baterij	1

Področje uporabe	Posebni regal
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Značilnost blagovnega imena	Uporabna globina 1350 mm
Širina	975 mm
Globina	105 mm
Vrsta izdelka	Rolo-vrata