

Garant**Paralelni primež z vrtljivo ploščo in zamenljivimi čeljustmi, Širina čeljusti: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967130 160
GTIN	4045197613752
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.

Odpiranje naprej. S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.

Površina vpenjalnih čeljusti kaljena. Ena stran narebričena, ena stran gladka (možnost zamenjave).

Prednosti:

- **Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem – brez nadležnega hrupa.**
- **Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.**
- **Zamenljiv vzvod.**
- **natančna skala širine odprtja.**

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Napotek:

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967520.

Tehnični opis

Smer odpiranja	odpiranje naprej
Material	Jeklo, kovano v utopu
Širina čeljusti	160 mm
zamenljive čeljusti	da
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Vpenjalni sistem s premično čeljustjo Širina čeljusti 160 mm	967150 160
Podstavna plošča za primeže	967330
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 160	967140 160
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Nadomestna čeljust, par, z vijaki, za primež Širina čeljusti 160 mm	967145 160