

**Ansell****Delovne rokavice, par ActivArmr Hycron® 27-607, Velikost rokavic: 8**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094430 8
GTIN	10076490102491
Razred artikla	04P

## Opis

### Izvedba:

Serija ActivArmr Hycron®. **Trpežne rokavice** iz bombažnega džersija s prevleko iz nitrila za zahtevno uporabo. Velika odpornost proti ostrim in abrazivnim materialom. Robustnejše in bolj gibljive kot PVC-rokavice, trikrat obstojnejše od težkih usnjenih rokavic. **Učinkovita blokada proti maščobi in olju**. Posebej primerne za grobe odlitke, oblikovane dele iz umetne mase, jeklene palice, pločevino, visokozmogljive kable, gradbene materiale, sveži les. S pleteno obrobo in 3/4-prevleko za boljšo zračnost.

### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

Zračnost	zmerno
Oprijem v mokrem	dobro
Brez DMF	ne

Otip	zmerno
Material prevleke	Nitril
Velikost rokavic	8
Prilagodljivost	dobro
brez silikona	da
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Oprijem v olju	dobro
Serija	Hycron®
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
EN 388	4221X
Nosilni material	Bombaž
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	3/4-prevleka
Področje uporabe	Heavy Duty
Dolžina	246 mm
Barva	modra
Masa	57 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Nitril
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice