

**HOLEX**
**Paralelni primež, Širina čeljusti: 175mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967260 175
GTIN	4045197694294
Razred artikla	92H

**Opis**
**Izvedba:**
**V celoti kovan iz jekla – zanesljivo nezlomljiv.**
**Odpiranje naprej.** Rezkane, površinsko kaljene vpenjalne čeljusti. Velika vpenjalna globina. Čvrsto vreteno s trapeznim navojem.

Vreteno in vodilo sta zaščitena pred umazanijo.

Nastavljivo vodilo, široka kaljena nakovalna površina.

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

**Dodatni pribor:**

Vpenjalne čeljusti art. 967285.

Vrtljiva plošča art. 967280, pritrdilna spona art. 967290.

**Napotek:**

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967550.

**Tehnični opis**

Smer odpiranja	odpiranje naprej
Območje vpenjanja	225 mm
Masa	24 kg
Material	Jeklo, kovano v utopu
Čeljusti za cevi art. 967285 vpenjajo cevi z zunanjim Ø	1 – 5 col

Vrsta izdelka

Paralelni primež

**Pribor**

Podstavna plošča za primeže

967330

Čeljust za vpenjanje cevi za primež vel. 175

967285 175

Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 175

967280 175

Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250

967328 300X250

Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967260 za primež vel. 175

967550 175