



Paralelni primež Matador z vrtljivo ploščo, Širina čeljusti: 160mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	967180 160
GTIN	2050002047563
Razred artikla	93R

Opis

Izvedba:

- V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.
- Odpiranje naprej z dvojnimi trapeznimi navojem.
- Vreteno zaščiteno proti umazaniji.
- Rezkane, površinsko kaljene vpenjalne čeljusti.
- Kaljeno vodilo z možnostjo navijanja.
- Merilna skala za hitro prednastavitev.
- Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Z vrtljivo ploščo, ki je vrtljiva za 360°, in utrjevalnim mehanizmom je utrditev mogoča v vsakem položaju.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Dodatni pribor:

Dodatne čeljusti, art. 967210, 967215, 967220, 967225, **od vel. 120 mm.**

Območje vpenjanja: 225 mm

Vpenjalna globina: 120 mm

Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø: 1/8 – 6 col

Tehnični opis

Smer odpiranja	odpiranje naprej
Območje vpenjanja	225 mm
Material	Jeklo, kovano v utopu
Vpenjalna globina	120 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	1/8 – 6 col
Širina čeljusti	160 mm
Serija	Matador Multiplus
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Jeklena čeljust, par, gladka, za Matador Širina čeljusti 160 mm	967215 160
Čeljust s prizmo, par, za Matador Širina čeljusti 160 mm	967225 160
Magnetna čeljust za primeže, par aluminij, s profilom Širina čeljusti 160 mm	967722 160
Magnetna čeljust za primeže, par aluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 160 mm	967724 160
Magnetna čeljust za primeže, par aluminij, s prizmo Širina čeljusti 160 mm	967723 160
Podstavna plošča za primeže	967330
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 160 mm	967711 160
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 140-180	967200 140-180
Čeljust iz umetne mase, par, gladka, za Matador Širina čeljusti 160 mm	967220 160
Čeljust za vpenjanje cevi (kos), za Matador Širina čeljusti 160 mm	967210 160
Paralelni primež Matador Širina čeljusti 160/1 mm	967170 160/1
8X50/3	967002 8X50/3

Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 140-180/1

967200 140-180/1

M10X90/2

967003 M10X90/2