

HOLEX**Paralelni primež, Širina čeljusti: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967260 125
GTIN	4045197694270
Razred artikla	92H

Opis**Izvedba:****V celoti kovan iz jekla – zanesljivo nezlomljiv.****Odpiranje naprej.** Rezkane, površinsko kaljene vpenjalne čeljusti. Velika vpenjalna globina. Čvrsto vreteno s trapeznim navojem.

Vreteno in vodilo sta zaščitena pred umazanijo.

Nastavljivo vodilo, široka kaljena nakovalna površina.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Dodatni pribor:

Vpenjalne čeljusti art. 967285.

Vrtljiva plošča art. 967280, pritrdilna spona art. 967290.

Napotek:

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967550.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	150 mm
Čeljusti za cevi art. 967285 vpenjajo cevi z zunanjim Ø	3/8 – 3 col
Material	Jeklo, kovano v utopu
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Masa	10 kg

Širina čeljusti	125 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 125 mm	967729 125
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 125	967280 125
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 125 mm	967721 125
Magnetna čeljust za primeže, parklobučevina, gladka Širina čeljusti 125 mm	967726 125
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 125 mm	967723 125
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 125 mm	967728 125
Podstavna plošča za primeže	967330
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 125 mm	967722 125
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 125 mm	967724 125
Magnetne čeljusti (garnitura za primež) Širina čeljusti 125 mm	967702 125
Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina čeljusti 125 mm	967727 125
Pritrdilna spona, posamično za primež vel. 125	967290 125
Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967260 za primež vel. 125	967550 125
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 125 mm	967711 125
Čeljust za vpenjanje cevi za primež vel. 125	967285 125