



Paralelni primež Matador z vrtljivo ploščo, Širina čeljusti: 180mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	967180 180
GTIN	2050002047570
Razred artikla	93R

Opis

Izvedba:

- V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.
- Odpiranje naprej z dvojnimi trapeznimi navojem.
- Vreteno zaščiteno proti umazaniji.
- Rezkane, površinsko kaljene vpenjalne čeljusti.
- Kaljeno vodilo z možnostjo navijanja.
- Merilna skala za hitro prednastavitev.
- Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Z vrtljivo ploščo, ki je vrtljiva za 360°, in utrjevalnim mehanizmom je utrditev mogoča v vsakem položaju.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Dodatni pribor:

Dodatne čeljusti, art. 967210, 967215, 967220, 967225, **od vel. 120 mm.**

Območje vpenjanja: 225 mm

Vpenjalna globina: 120 mm

Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø: 1/8 – 7 col

Tehnični opis

Vpenjalna globina	120 mm
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Material	Jeklo, kovano v utopu
Območje vpenjanja	225 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	1/8 – 7 col
Širina čeljusti	180 mm
Serija	Matador Multiplus
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 140-180	967200 140-180
Podstavna plošča za primeže	967330
Čeljust za vpenjanje cevi (kos), za Matador Širina čeljusti 180 mm	967210 180
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Paralelni primež Matador Širina čeljusti 180/1 mm	967170 180/1
8X50/3	967002 8X50/3
M12X90/2	967003 M12X90/2
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 140-180/1	967200 140-180/1