

HOLEX**Paralelni primež s pritrdilno spono, Širina čeljusti: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967270 125
GTIN	4045197612731
Razred artikla	92H

Opis**Izvedba:****V celoti kovan iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.****Odpiranje naprej.** Rezkane, površinsko kaljene vpenjalne čeljusti. Velika vpenjalna globina.

Čvrsto vreteno s trapeznim navojem.

Vreteno in vodilo sta zaščitena pred umazanijo.

Nastavljivo vodilo, široka kaljena nakovalna površina.

Uporaba:

Za pritrjevanje na delovne plošče.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Dodatni pribor:

Vpenjalne čeljusti art. 967285.

Tehnični opis

Material	Jeklo, kovano v utopu
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Masa	10,5 kg
Vpenjalno območje	18 - 75 mm

Območje vpenjanja	150 mm
Čeljusti za cevi art. 967285 vpenjajo cevi z zunanjim Ø	3/8 – 3 col
Širina čeljusti	125 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Magnetne čeljusti (garnitura za primež) Širina čeljusti 125 mm	967702 125
Podstavna plošča za primeže	967330
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 125 mm	967721 125
Pritrdilna spona, posamično za primež vel. 125	967290 125
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 125 mm	967729 125
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež , par Širina čeljusti 125 mm	967711 125
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 125 mm	967722 125
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 125 mm	967724 125
Čeljust za vpenjanje cevi za primež vel. 125	967285 125
Magnetna čeljust za primeže, parklobučevina, gladka Širina čeljusti 125 mm	967726 125
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 125 mm	967723 125
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 125 mm	967728 125
Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina čeljusti 125 mm	967727 125