



Momentni ključ z natično dvosmerno ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 40LNm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657105 40L
GTIN	2050002047181
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Čvrst, kompakten, enoročni momentni ključ, nastavljen prek skale; samodejna sprožitev. Točnost nastavitve je zagotovljena za več tisoč sprožitvev ključa, saj so vsi obrabljivi deli iz kakovostnih materialov in je upogljiva palica pri delu le za kratek čas izpostavljena obremenitvam. Ohišje in ročaj sta iz čvrste cevi pravokotne oblike. Skali ključa je mogoče justirati. **Možnost zatezanja v levo s pretikanjem natičnega orodja.**

Z natično dvosmerno ragljo. Merske enote: Nm.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Hitra nastavitvev zateznega momenta z drsnim nastavnim gumbom. Nastavljena vrednost se shrani na ročaju s tipko za utrditev.

Uporaba:

Zaradi hitrega in enostavnega nastavljanja so zlasti primerni za popravila ali manjše serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitvev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Vpenjalo za natična orodja	9×12 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Maksimalni vrtilni moment	40 Nm
Masa	400 g
Delitev skale, 1 črtica =	1 Nm
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Prikazovalnik	analogni
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±4 %
Območje vrtilnega momenta	8 - 40 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [I ₃]	235,5 mm
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Način priključka	za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Povratne informacije	izklopilno
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Merilni postopek	Vrtilni moment
Preklop odčitavanja	Nm
Dolžina ročice brez natičnega orodja [I ₁]	218 mm
Nastavljena mera na momentnem ključu [I ₂]	17,5 mm
Kalibriranje	O1
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	akustično

Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Serijska	MANOSKOP® 730 Quick
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave	ne
Pomožni kazalec	ne
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Pribor

Nadomestni ročaj za momentni ključ Tip 4	657211 4
Nadomestni ročaj za momentni ključ Tip 3	657211 3
Okvir skale za momentni ključ Tip 1	657214 1
Natična raglja, dvosmerna Tip pogonskega 4-kotnika 1-3/8 col	657600 1-3/8
Momentni ključ brez natičnega orodja Maksimalni vrtilni moment 40L Nm	657215 40L