

Nosilna prečka LNS Duo 80 × 50 × 1,5, Dolžina nosilne prečke: 1350 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	991361 1350
GTIN	4058255037353
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Hladno oblikovani profili škatlaste oblike s privarjenimi obešali. Vsako obešalo je opremljeno z do 5 čvrstimi kavljji, da je obremenitev paletnih nosilnih stebrov enakomerno porazdeljena. Nosilnost prekata do 4450 kg na par nosilnih prečk.

Primerno za :

Paletne regale od leta izdelave 08/2018.

Obseg dobave:

2 kosa nosilnih prečk za obešanje v nosilne okvirje, vklj. s po 2 varovalnima zatičema.

Lakiranje:

Podobna oranžni RAL 2004 **prašnata barva.**

Napotek:

Nadaljnje panele za globino regala 2700 mm najdete pod art. 991337/991341/991345 v glavnem katalogu 3.

Višina prečk: 80 mm

Nosilnost para nosilnih prečk: 1995 kg

Tehnični opis

Nosilnost para nosilnih prečk	1995 kg
Dolžina nosilne prečke	1350 mm
Višina prečk	80 mm
Vrsta izdelka	Deli za paletne regale

