

Nosilna prečka LNS Duo 100 × 50 × 1,5, Dolžina nosilne prečke: 1825mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	991362 1825
GTIN	
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Hladno oblikovani profili škatlaste oblike s privarjenimi obešali. Vsako obešalo je opremljeno z do 5 čvrstimi kavljji, da je obremenitev paletnih nosilnih stebrov enakomerno porazdeljena.

Primerno za:

Paletni regali od leta izdelave 08/2018 do 05/2022.

Obseg dobave:

2 kosa nosilnih prečk za obešanje v nosilne okvirje, vklj. s po 2 varovalnima zatičema.

Lakiranje:

Podobna oranžni RAL 2004 **prašnata barva**.

Napotek:

Nadaljnje panele za globino regala 2700 mm najdete pod art. 991337/991341/991345 v glavnem katalogu 3.

Za regale do leta izdelave 05/2022 je dovoljeno nosilne prečke uporabiti samo pri zamenjavi v primeru poškodbe. Pri spremembi regala, npr. ob vgradnji dodatnih nosilnih prečk, je treba izvesti ponovni izračun v skladu z DIN 15512:2020.

Tehnični opis

Nosilnost para nosilnih prečk	2082 kg
Dolžina nosilne prečke	1825 mm
Področje uporabe	Regal
Višina prečk	100 mm
Vrsta izdelka	Nosilna prečka/traverza

