

**Par nosilnih prečk EGN Duo 150 × 50 × 1,5, Dolžina nosilne prečke: 2700mm****Podatki za naročanje**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Številka za naročanje | 991363 2700 |
| GTIN                  |             |
| Razred artikla        | 96P         |

**Opis****Izvedba:**

Hladno oblikovani profili škatlaste oblike s privarjenimi obešali. Vsako obešalo je opremljeno z do 5 čvrstimi kavljji, da je obremenitev paletnih nosilnih stebrov enakomerno porazdeljena.

**Primerno za:**

Paletni regali od leta izdelave 08/2018 do 05/2022.

**Obseg dobave:**

2 kosa nosilnih prečk za obešanje v nosilne okvirje, vklj. s po 2 varovalnima zatičema.

**Lakiranje:**

Podobna oranžni RAL 2004 **prašnata barva**.

**Napotek:**

Nadaljnje panele za globino regala 2700 mm najdete pod art. 991337/991341/991345 v glavnem katalogu 3.

Za regale do leta izdelave 05/2022 je dovoljeno nosilne prečke uporabiti samo pri zamenjavi v primeru poškodbe. Pri spremembi regala, npr. ob vgradnji dodatnih nosilnih prečk, je treba izvesti ponovni izračun v skladu z DIN 15512:2020.

**Tehnični opis**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Nosilnost para nosilnih prečk | 3750 kg                 |
| Dolžina nosilne prečke        | 2700 mm                 |
| Področje uporabe              | Regal                   |
| Višina prečk                  | 150 mm                  |
| Vrsta izdelka                 | Nosilna prečka/traverza |

