

**Par nosilnih prečk EGN Duo 150 × 50 × 1,5, Dolžina nosilne prečke: 3600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	991364 3600
GTIN	
Razred artikla	96P

**Opis****Izvedba:**

Hladno oblikovani profili škatlaste oblike s privarjenimi obešali. Vsako obešalo je opremljeno z do 5 čvrstimi kavljji, da je obremenitev paletnih nosilnih stebrov enakomerno porazdeljena.

**Primerno za:**

Paletni regali od leta izdelave 08/2018 do 05/2022.

**Obseg dobave:**

2 kosa nosilnih prečk za obešanje v nosilne okvirje, vklj. s po 2 varovalnima zatičema.

**Lakiranje:**

Podobna oranžni RAL 2004 **prašnata barva**.

**Napotek:**

Nadaljnje panele za globino regala 2700 mm najdete pod art. 991337/991341/991345 v glavnem katalogu 3.

Za regale do leta izdelave 05/2022 je dovoljeno nosilne prečke uporabiti samo pri zamenjavi v primeru poškodbe. Pri spremembi regala, npr. ob vgradnji dodatnih nosilnih prečk, je treba izvesti ponovni izračun v skladu z DIN 15512:2020.

**Tehnični opis**

Dolžina nosilne prečke	3600 mm
Nosilnost para nosilnih prečk	3322 kg
Področje uporabe	Regal
Višina prečk	150 mm
Vrsta izdelka	Nosilna prečka/traverza

