



Garnitura snemalnikov krogličnih ležajev v KUKKO L-BOXX®, Tip: K70C



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	883000 K70C
GTIN	4021176019999
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Garnitura snemalnikov v KUKKO L-BOXX® vel. 136, sestavljena iz enega osnovnega telesa z vretenom (dolžina 120 mm) in po 3 ozkih in širokih snemalnih krakov (dolžina 70 mm) in enega osnovnega telesa z vretenom (dolžina 240 mm) in po 4 ozkih in širokih snemalnih krakov (dolžina 156 mm).

Uporaba:

Za snemanje brez poškodb žlebastih krogličnih ležajev, ki so nameščeni v nekem ohišju na gredi in jih je potrebno prijeti med notranjim in zunanjim prstanom.

Primerno za:

Kroglični ležaji po ISO: 6000–6020; 6200–6212; 6300–6311; 6403–6408

Vsebina:

1 garnitura snemalnih krakov, dolžine 150 mm, 3-delna (za kroglične ležaje 6000, 6001, 6002, 6003, 6200).

1 garnitura snemalnih krakov, dolžine 150 mm, 3-delna (za kroglične ležaje 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300).

1 garnitura snemalnih krakov, dolžine 170 mm, 3-delna (za kroglične ležaje 6204, 6205, 6301, 6302, 6303).

1 garnitura snemalnih krakov, dolžine 180 mm, 4-delna (za kroglične ležaje 6007, 6008, 6009, 6010, 6013).

1 garnitura snemalnih krakov, dolžine 180 mm, 4-delna
(za kroglične ležaje 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306).

1 garnitura snemalnih krakov, dolžine 217 mm, 4-delna
(za kroglične ležaje 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407).

1 garnitura snemalnih krakov, dolžine 217 mm, 4-delna
(za kroglične ležaje 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).

Tehnični opis

Vrsta izdelka

Snemalnik krogličnih ležajev