

**HOLEX**

**Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 55°; notranji navoj, desna, HBX820, Korakov na colo: 11**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270817 11
GTIN	4045197982599
Razred artikla	22B

### Tehnični opis

Rezalni material	HM
Korak navoja	11 mm
Notranja/zunanja uporaba	znotraj
Vrsta uporabe	desno
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Polni profil
Zvrst	HBX820
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	BSP
Kot profila	55 stopinj
Debelina	3,6 mm

Velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	220 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	150 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	75 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	130 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		