

HOLEX**Paralelni primež z zamenljivimi čeljustmi, Širina čeljusti: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967430 160
GTIN	4045197694416
Razred artikla	92H

Opis**Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.****Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi.

Vreteno s trapeznim navojem, pokrito in zaščiteno proti umazaniji.

Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Z narebrenimi, kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi (izmenljivimi).

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Napotek:

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

Tehnični opis

Material	Jeklo, kovano v utopu
Masa	27 kg
Območje vpenjanja	210 mm
Vpenjalna globina	100 mm
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	25 - 100 mm
Širina čeljusti	160 mm

zamenljive čeljusti	da
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Nadomestna čeljust, par, z vijaki, za art. 967430 Širina čeljusti 160 mm	967440 160
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 160 mm	967722 160
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 160 mm	967724 160
Podstavna plošča za primeže	967330
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 160 mm	967711 160
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 160 mm	967723 160
Višinsko nastavljiva podpora za primeže art. 967350/7360/7420/7430 za primež vel. 160/180	967540 160/180