


BROCKHAUS | HEUER

Paralelni primež „Heuer-Front“ z vrtljivo ploščo, Širina čeljusti: 140mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 967370 140 |
| GTIN | 2050002047730 |
| Razred artikla | 93Q |

Opis**Izvedba:**

V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.

Odpiranje naprej. S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojnimi trapeznimi navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščiteni proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Narebreni, skrbno površinsko kaljene vpenjalne čeljusti, niso izmenljive.

Vrtljiva plošča je brezstopenjsko vrtljiva za 360° in se lahko utrdi v vsakem položaju.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva.**

Tehnični opis

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Smer odpiranja | odpiranje naprej |
| Material | Jeklo, kovano v utopu |
| Širina čeljusti | 140 mm |
| Serija | Heuer Front |

| | |
|---------------------|------------------|
| zamenljive čeljusti | ne |
| Vrsta izdelka | Paralelni primež |

Pribor

| | |
|--|----------------|
| Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250 | 967328 300X250 |
| Podstavna plošča za primeže | 967330 |
| Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež , par Širina čeljusti 140 mm | 967711 140 |
| Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 140 mm | 967722 140 |
| Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 140 mm | 967723 140 |
| Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 140 mm | 967724 140 |