

BROCKHAUS | HEUER

Paralelni primež „Heuer-Front“, Širina čeljusti: 180mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967350 180
GTIN	2050002047679
Razred artikla	93Q

Opis**Izvedba:**

V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.

Odpiranje naprej. S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojnimi trapeznimi navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Narebrene, skrbno površinsko kaljene vpenjalne čeljusti, niso izmenljive.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva.**

Napotek:

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

Tehnični opis

Vpenjalna globina	100 mm
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Masa	29 kg
Material	Jeklo, kovano v utopu

Območje vpenjanja	225 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	27 - 100 mm
Širina čeljusti	180 mm
Serijska	Heuer Front
zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 160/180	967390 160/180
Višinsko nastavljiva podpora za primeže art. 967350/7360/7420/7430 za primež vel. 160/180	967540 160/180
Podstavna plošča za primeže	967330