

BROCKHAUS | HEUER

**Paralelni primež „Heuer-Front“, Širina čeljusti: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967350 100
GTIN	2050002047631
Razred artikla	93Q

**Opis****Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.****Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojnimi trapeznimi navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Narebrene, skrbno površinsko kaljene vpenjalne čeljusti, niso izmenljive.

**Obseg dobave:**

Vključno s pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

**Lakiranje:**Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva.****Napotek:**

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

**Tehnični opis**

Območje vpenjanja	125 mm
Masa	4,5 kg
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Material	Jeklo, kovano v utopu

Vpenjalna globina	50 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	16 - 30 mm
Širina čeljusti	100 mm
Serija	Heuer Front
zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

## Pribor

Magnetna čeljust za primeže, parklobučevina, gladka Širina čeljusti 100 mm	967726 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 100 mm	967728 100
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež , par Širina čeljusti 100 mm	967711 100
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 100	967390 100
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Pritrdilna spona, posamično za primež „Heuer-Front“ vel. 100	967400 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 100 mm	967722 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 100 mm	967721 100
Podstavna plošča za primeže	967330
Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina čeljusti 100 mm	967727 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967729 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967723 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 100 mm	967724 100

