

**HOLEX****Paralelni primež, Širina čeljusti: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967420 120
GTIN	4045197694362
Razred artikla	92H

**Opis****Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi. Odpiranje naprej.**

S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi.

Vreteno s trapeznim navojem, pokrito in zaščiteno proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Z narebrenimi, kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi (neizmenljivimi).

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

**Napotek:**

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

**Tehnični opis**

Vpenjalna globina	65 mm
Območje vpenjanja	120 mm
Masa	9 kg
Material	Jeklo, kovano v utopu
Smer odpiranja	odpiranje naprej

Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	20 - 55 mm
Širina čeljusti	120 mm
zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

## Pribor

Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 120 mm	967724 120
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Višinsko nastavljiva podpora za primeže art. 967350/7360/7420/7430 za primež vel. 120	967540 120
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 120 mm	967723 120
Podstavna plošča za primeže	967330
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež , par Širina čeljusti 120 mm	967711 120
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 120 mm	967722 120