

**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272015 25/16
GTIN	4045197983046
Razred artikla	22B

Opis**Obseg dobave:**

S podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	27 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Velikost držala	25 mm
Garnitura nadomestnih delov	279981 1
Velikost ploščice	16 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje