

**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272015 20/16
GTIN	4045197983039
Razred artikla	22B

Opis**Obseg dobave:**

S podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
Dolžina glave L ₁	22 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Garnitura nadomestnih delov	279981 1
Velikost ploščice	16 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje