

HOLEX**Nož za notranje struženje, desni, Ø držala/velikost ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272185 20/16
GTIN	4045197983091
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

S fiksnim kotom vzpona 1,5°.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	180 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	25 mm
Velikost ploščice	16 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Srednji premik L ₃	13,3 mm
Garnitura nadomestnih delov	279981 2
Ø držala D ₅	20 mm
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje