

**Nož za notranje struženje, desni, Ø držala/velikost ploščice: 16/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272185 16/16
GTIN	4045197983084
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

S fiksnim kotom vzpona 1,5°.

**Tehnični opis**

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	20 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Velikost ploščice	16 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Srednji premik $L_3$	10,25 mm
Garnitura nadomestnih delov	279981 2
Ø držala $D_5$	16 mm
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje