

BROCKHAUS | HEUER

## Paralelni primež „Heuer-Front“ z zamenljivimi čeljustmi, Širina čeljusti: 120mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	967360 120
GTIN	2050002047686
Razred artikla	93Q

### Opis

#### Izvedba:

**V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.**

**Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojn timerapeznim navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščiteni proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Vstavljene vpenjalne čeljusti, površine kaljene. Ena stran **narebričena**, ena stran **gladka**.

Možnost obračanja in zamenjave.

#### Obseg dobave:

Vključno s pritrtilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

#### Lakiranje:

Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva**.

#### Napotek:

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

### Tehnični opis

Smer odpiranja	odpiranje naprej
Območje vpenjanja	150 mm

Vpenjalna globina	65 mm
Masa	9 kg
Material	Jeklo, kovano v utopu
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	16 - 55 mm
Širina čeljusti	120 mm
Serijska	Heuer Front
zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

## Pribor

Višinsko nastavljiva podpora za primeže art. 967350/7360/7420/7430 za primež vel. 120	967540 120
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 120 mm	967724 120
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 120 mm	967711 120
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 120	967390 120
Nadomestna čeljust, par, z vijaki, za „Heuer Front“ Širina čeljusti 120 mm	967405 120
Podstavna plošča za primeže	967330
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 120 mm	967722 120
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 120 mm	967723 120