

BROCKHAUS | HEUER

Paralelni primež „Heuer-Front“, Širina čeljusti: 120mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967350 120
GTIN	2050002047648
Razred artikla	93Q

Opis**Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.****Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojnimi trapeznimi navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Narebrene, skrbno površinsko kaljene vpenjalne čeljusti, niso izmenljive.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva.****Napotek:**

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

Tehnični opis

Vpenjalna globina	65 mm
Material	Jeklo, kovano v utopu
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Območje vpenjanja	150 mm

Masa	9 kg
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	16 - 55 mm
Širina čeljusti	120 mm
Serija	Heuer Front
zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Podstavna plošča za primeže	967330
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 120 mm	967724 120
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 120 mm	967722 120
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 120 mm	967723 120
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Višinsko nastavljiva podpora za primeže art. 967350/7360/7420/7430 za primež vel. 120	967540 120
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 120 mm	967711 120
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 120	967390 120