

BROCKHAUS | HEUER

Paralelni primež „Heuer-Front“ z zamenljivimi čeljustmi, širina čeljusti: 140mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	967360 140
GTIN	2050002047693
Razred artikla	93Q

Opis

Izvedba:

V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.

Odpiranje naprej. S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojnimi trapeznimi navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščiteni proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Vstavljene vpenjalne čeljusti, površine kaljene. Ena stran **narebričena**, ena stran **gladka**.

Možnost obračanja in zamenjave.

Obseg dobave:

Vključno s pritrtilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva**.

Napotek:

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	200 mm
Smer odpiranja	odpiranje naprej

Vpenjalna globina	80 mm
Masa	16 kg
Material	Jeklo, kovano v utopu
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	27 - 70 mm
Širina čeljusti	140 mm
Serijska	Heuer Front
zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 140 mm	967724 140
Nadomestna čeljust, par, z vijaki, za „Heuer Front“ Širina čeljusti 140 mm	967405 140
Podstavna plošča za primeže	967330
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 140 mm	967722 140
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 140 mm	967711 140
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 140	967390 140
Višinsko nastavljiva podpora za primeže art. 967350/7360/7420/7430 za primež vel. 140	967540 140
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 140 mm	967723 140