

**Garant****Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967000, za primež vel.: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967500 100
GTIN	4045197694423
Razred artikla	91J

**Opis****Izvedba:**

Zelo trdna konstrukcija iz **kovanega** jekla. Zelo miren tek in natančno vodenje zaradi natančno obdelanih komponent (CNC obdelava). Izredno močno vpetje zaradi posebne vpenjalne priprave. Vgrajena plinska tlačna vzmet skrbi za izravnavo mase pri višinski nastavitvi primeža. Utrditev v vsakem položaju s pomočjo **varnostne utrjevalne ročice**.

**Prednosti:**

Primež se lahko v povezavi z višinsko nastavljivo oporo **brez dodatne vrtljive plošče obrne za 360°**, da postavimo obdelovanec v najugodnejši položaj. Pri vseh premikih po višini in zasukih je zagotovljena varnostna razdalja 25 mm, ustrezno zahtevam v 1. delu standarda DIN 31001.

**Uporaba:**

Na centimetre natančna prilagoditev primeža na idealno delovno višino (posebej pomembno pri vajeniških in šolskih delavnicah).

**Primerno za :**

Paralelni primeži **GARANT art. 967000**.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vsemi pritrtilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

**Lakiranje:**

Srebrno siv

**Napotek:**

Višinsko nastavljiva podpora je primerna tudi za primeže GARANT L in originalne primeže LEINEN (ni primerna za primež LEINEN-JUNIOR art. 967060).

Območje nastavljanja višine: 242 mm

nastavljanje prek delovne plošče: 93 - 335 mm

Masa: 11,8 kg

## Tehnični opis

Območje nastavljanja višine	242 mm
nastavljanje prek delovne plošče	93 - 335 mm
Masa	11,8 kg
za primež vel.	100
Vrsta izdelka	Višinsko nastavljive podpore

## Pribor

M10X40/3	967003 M10X40/3
Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967000 za primež vel. 100/1	967500 100/1