

Garant**List za zarezovanje eco ojačan, desni, Višina lista h₅/širina zareze w: 32/3Lmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273864 32/3L
GTIN	4045197983558
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Primerno za:

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali VDI-držalo 319133.

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Napotek:

Zaradi svoje zasnove nezdržljivo z EWS držali art. 319148 in 319149.

Tehnični opis

Višina h ₁	25 mm
Širina zareze w	3 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	90 mm
Serija	Eco
Višina lista h ₅	32 mm
Celotna dolžina L	122 mm
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

