

**Garant****List za zarezovanje eco ojačan, desni, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 32/3mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273864 32/3
GTIN	4045197983541
Razred artikla	21W

## Opis

**Izvedba:**

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

**Primerno za:**

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali VDI-držalo 319133.

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

**Napotek:**

Zaradi svoje zasnove nezdržljivo z EWS držali art. 319148 in 319149.

## Tehnični opis

Višina lista h <sub>5</sub>	32 mm
Širina zareze w	3 mm
Višina h <sub>1</sub>	25 mm
Serijska	Eco
za maksimalni Ø obdelovanca	65 mm
Celotna dolžina L	109,5 mm
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne

Vrsta izdelka

List za zarezovanje