

Garant**List za zarezovanje eco ojačan, levi, Višina lista h₅/širina zareze w: 32/3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273865 32/3
GTIN	4045197983565
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

S hlajenjem eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Primerno za:

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali VDI-držalo 319132.

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Napotek:

Zaradi svoje zasnove nezdržljivo z EWS držali art. 319148 in 319149.

Montažni ključ art. 279920 je treba naročiti posebej. Od globine zareza 19,5 mm pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Tehnični opis

Serija	Eco
za maksimalni Ø obdelovanca	65 mm
Širina zareze w	3 mm
Višina h ₁	25 mm
Višina lista h ₅	32 mm
Celotna dolžina L	109,5 mm
Vrsta uporabe	levi

z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje