

BROCKHAUS | HEUER

Paralelni primež „Heuer-Front“ s pritrdilno spono, Širina čeljusti: 100mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 967395 100 |
| GTIN | 2050002047839 |
| Razred artikla | 93Q |

Opis**Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.****Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojnimi trapeznimi navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščiteni proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Narebne, skrbno površinsko kaljene vpenjalne čeljusti, niso izmenljive.

Vpenjalo za delovno ploščo debeline 10–60 mm.

Uporaba:

Za pritrjevanje na delovne plošče.

Lakiranje:Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva.****Tehnični opis**

| | |
|----------------|------------------|
| Masa | 5 kg |
| Smer odpiranja | odpiranje naprej |

| | |
|---|-----------------------|
| Vpenjalno območje | 10 - 60 mm |
| Material | Jeklo, kovano v utopu |
| Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø | 3/8 – 1 col |
| Širina čeljusti | 100 mm |
| Serijska | Heuer Front |
| Vrsta izdelka | Paralelni primež |

Pribor

| | |
|---|----------------|
| Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež , par Širina čeljusti 100 mm | 967711 100 |
| Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 100 mm | 967723 100 |
| Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 100 mm | 967724 100 |
| Magnetna čeljust za primeže, parklobučevina, gladka Širina čeljusti 100 mm | 967726 100 |
| Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 100 mm | 967729 100 |
| Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250 | 967328 300X250 |
| Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 100 mm | 967722 100 |
| Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 100 mm | 967721 100 |
| Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 100 mm | 967728 100 |
| Podstavna plošča za primeže | 967330 |
| Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina čeljusti 100 mm | 967727 100 |
| Pritrdilna spona, posamično za primež „Heuer-Front“ vel. 100 | 967400 100 |