

BROCKHAUS | HEUER

Paralelni primež „Heuer-Front“, Širina čeljusti: 140mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967350 140
GTIN	2050002047655
Razred artikla	93Q

Opis**Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.****Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojnimi trapeznimi navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščiteni proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Narebrene, skrbno površinsko kaljene vpenjalne čeljusti, niso izmenljive.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva.****Napotek:**

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

Tehnični opis

Masa	16 kg
Vpenjalna globina	80 mm
Območje vpenjanja	200 mm
Material	Jeklo, kovano v utopu

Smer odpiranja	odpiranje naprej
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	27 - 70 mm
Širina čeljusti	140 mm
Serija	Heuer Front
zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 140 mm	967724 140
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 140 mm	967723 140
Višinsko nastavljiva podpora za primeže art. 967350/7360/7420/7430 za primež vel. 140	967540 140
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 140 mm	967711 140
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 140 mm	967722 140
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 140	967390 140
Podstavna plošča za primeže	967330