

BROCKHAUS | HEUER

## Paralelni primež „Heuer-Front“ z zamenljivimi čeljustmi, širina čeljusti: 160mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	967360 160
GTIN	2050002047709
Razred artikla	93Q

### Opis

#### Izvedba:

**V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.**

**Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojnimi trapeznimi navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščiteni proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Vstavljene vpenjalne čeljusti, površine kaljene. Ena stran **narebričena**, ena stran **gladka**.

Možnost obračanja in zamenjave.

#### Obseg dobave:

Vključno s pritrtilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

#### Lakiranje:

Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva**.

#### Napotek:

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

### Tehnični opis

Material	Jeklo, kovano v utopu
Območje vpenjanja	225 mm

Vpenjalna globina	100 mm
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Masa	27 kg
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	27 - 100 mm
Širina čeljusti	160 mm
Serijska	Heuer Front
zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

## Pribor

Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 160 mm	967724 160
Podstavna plošča za primeže	967330
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 160 mm	967722 160
Nadomestna čeljust, par, z vijaki, za „Heuer Front“ Širina čeljusti 160 mm	967405 160
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 160/180	967390 160/180
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 160 mm	967723 160
Višinsko nastavljiva podpora za primeže art. 967350/7360/7420/7430 za primež vel. 160/180	967540 160/180
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 160 mm	967711 160