

BROCKHAUS | HEUER

## Paralelni primež „Heuer-Front“ z vrtljivo ploščo in zamenljivimi čeljustmi, Širina čeljusti: 160mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	967380 160
GTIN	2050002047785
Razred artikla	93Q

### Opis

#### Izvedba:

**V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.**

**Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojnimi trapeznimi navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščiteni proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Vstavljene vpenjalne čeljusti, površine kaljene. Ena stran **narebričena**, ena stran **gladka**.

Možnost obračanja in zamenjave.

Vrtljiva plošča je brezstopenjsko vrtljiva za 360° in se lahko utrdi v vsakem položaju.

#### Obseg dobave:

Vključno s pritrilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

#### Lakiranje:

Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva**.

### Tehnični opis

Smer odpiranja	odpiranje naprej
Material	Jeklo, kovano v utopu
Širina čeljusti	160 mm

Serijska	Heuer Front
zamenljive čeljusti	da
Vrsta izdelka	Paralelni primež

## Pribor

Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 160 mm	967722 160
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 160 mm	967724 160
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 160 mm	967723 160
Nadomestna čeljust, par, z vijaki, za „Heuer Front“ Širina čeljusti 160 mm	967405 160
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 160 mm	967711 160
Podstavna plošča za primeže	967330