

BROCKHAUS | HEUER

Paralelni primež „Heuer-Front“, Širina čeljusti: 160mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967350 160
GTIN	2050002047662
Razred artikla	93Q

Opis**Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.****Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojnimi trapeznimi navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Narebrene, skrbno površinsko kaljene vpenjalne čeljusti, niso izmenljive.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva.****Napotek:**

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

Tehnični opis

Vpenjalna globina	100 mm
Območje vpenjanja	225 mm
Masa	27 kg
Smer odpiranja	odpiranje naprej

Material	Jeklo, kovano v utopu
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	27 - 100 mm
Širina čeljusti	160 mm
Serija	Heuer Front
zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 160 mm	967723 160
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Višinsko nastavljiva podpora za primeže art. 967350/7360/7420/7430 za primež vel. 160/180	967540 160/180
Podstavna plošča za primeže	967330
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 160 mm	967724 160
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 160/180	967390 160/180
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež , par Širina čeljusti 160 mm	967711 160
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 160 mm	967722 160