

HOLEX**Paralelni primež z zamenljivimi čeljustmi, Širina čeljusti: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967430 120
GTIN	4045197694393
Razred artikla	92H

Opis**Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.****Odpiranje naprej.** S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi.

Vreteno s trapeznim navojem, pokrito in zaščiteno proti umazaniji.

Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Z narebrenimi, kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi (izmenljivimi).

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Napotek:

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967540.

Tehnični opis

Smer odpiranja	odpiranje naprej
Material	Jeklo, kovano v utopu
Masa	9 kg
Vpenjalna globina	65 mm
Območje vpenjanja	120 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	20 - 55 mm
Širina čeljusti	120 mm

zamenljive čeljusti	da
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Podstavna plošča za primeže	967330
Nadomestna čeljust, par, z vijaki, za art. 967430 Širina čeljusti 120 mm	967440 120
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 120 mm	967723 120
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 120 mm	967711 120
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 120 mm	967724 120
Višinsko nastavljiva podpora za primeže art. 967350/7360/7420/7430 za primež vel. 120	967540 120
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 120 mm	967722 120