


BROCKHAUS | HEUER

Paralelni primež „Heuer-Front“ z vrtljivo ploščo, Širina čeljusti: 100mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967370 100
GTIN	2050002047716
Razred artikla	93Q

Opis**Izvedba:**

V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.

Odpiranje naprej. S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto vreteno z **dvojnimi trapeznimi navojem** za hitro odpiranje in zapiranje čeljusti. Pocinkan ključ vretena z zakovičenimi jeklenimi varovali. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Dvojno prizmatično vodilo z možnostjo nastavljanja.

Ojačana kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje.

Narebrenе, skrbno površinsko kaljene vpenjalne čeljusti, niso izmenljive.

Vrtljiva plošča je brezstopenjsko vrtljiva za 360° in se lahko utrdi v vsakem položaju.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Modra s tolčenim vzorcem, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Material	Jeklo, kovano v utopu
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Širina čeljusti	100 mm
Serija	Heuer Front

zamenljive čeljusti	ne
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 100 mm	967724 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967729 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 100 mm	967728 100
Magnetna čeljust za primeže, parklobučevina, gladka Širina čeljusti 100 mm	967726 100
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Podstavna plošča za primeže	967330
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967723 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 100 mm	967722 100
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 100 mm	967711 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 100 mm	967721 100
Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina čeljusti 100 mm	967727 100